

FOCAL LENGTH (EFL): 10 ±0,1

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 9,31

1 AR COATING: NIR I
R(AVG) ≤ 0,5% FROM 600-1050nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 9,98±0,01 CX	GLASS N-BK7 517/642	R 9,98±0,01 CX
Øe 4,5		Øe 4,5
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 5,8'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED	FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®	
ROHS: COMPLIANT / SCALE: NONE / λ = 587,6nm			
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY		TITLE	5mm Dia, x 10mm FL, NIR I Coated, Double-Convex Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING	ALL DIMS IN: mm	DWG NO	63627
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110		SHEET SIZE A4	SHEET 1 OF 1